

旋轉型黏度計ALPHA/SMART系列

- 符合BS、ISO、ASTM等規範。
- 自動定義滿量程範圍(full scale range)
- 轉針皆為316不銹鋼材質，標記有型號以方便辨識
- LCD大螢幕可顯示4行測量參數，採用按鍵直觀操作。
- 具Auto-test自檢功能，使機台隨時可進行分析作業。
- 數據顯示：黏度值(cP或mPa·s)、扭力(% Torque)、轉速(rpm)、轉針代號。
- 標準配備有轉針(L型為4個轉針，R型和H型為6個轉針)，黏度計支架和轉針保護裝置。

Alpha系列



SMART系列



PREMIUM系列



Alpha 系列：旋轉黏度計可實現快速/準確的黏度讀數。

SMART 系列：專業、準確的黏度結果。可客製化您的測量數據。

PREMIUM 系列：觸控式螢幕、分析軟體。並符合 FDA 21CFR PART 11。

手持式均質機 D-130



- 可高壓滅菌的不銹鋼軸
- 用於混合，乳化，切碎或均質
- 速度控制從8,000到30,000 rpm
- 易於握持，重量輕，只需一隻手即可操作

以下為產品配件規格一覽：

機型	DS-130/5	DS-130/7	DS-130/10	DS-130/14
長度	90mm	160mm	150mm	170mm
容量	0.1-50ml	0.3-50ml	1-250ml	2-250ml
轉子直徑	5mm	7mm	10mm	14mm

恆溫乾浴槽 (單/雙槽)WD310 & WD320



- Wiggins CE認證
- WD310 & WD320各種可選的加熱塊
- 三種定時器模式 OFF，OFF-TIME和 WAIT-TIME
- Wiggins可以選擇各種類型的加熱塊，可以接受批量定制
- Wiggins加熱槽由一件式鋁製成，並帶有PTFE塗層，可以用作小型水浴
- Wiggins WD310 & WD320內置的獨特微處理器可以為各種生化實驗提供精確的溫度控制

傳統試管振盪器 Vortex 3000



- 有 7 種不同顏色可供選擇LED
- 燈顯示實際搖床操作方法
- 速度可設置在 0 到 3000 rpm 之間
- 耐化學腐蝕的 PP (聚丙烯) 模壓外
- 殼提供多種配件 (橡膠平台為標準配置)
- 電力過載或過電流情況下的電源切斷功能
- 振盪操作可以在兩者之間切換連續和觸摸操作

數位試管振盪器 Vortex 3000 Elite



- 變速範圍為100至3000rpm
- LED燈顯示設定的攪拌速度
- 耐化學腐蝕的PP (聚丙烯) 外殼
- 多種配件可供選擇 (橡膠平台標配)
- 定時器模式倒計時允許計算實驗時間
- 搖動操作可在連續操作和觸摸操作之間切換
- 在電氣過載或過電流的情況下具有斷電功能
- 兩種時間模式：1s~99 min 59s和1min~99 hr 59min

超音波清洗機 (一般/加熱型)



- 隨附帶托盤和蓋子
- 加熱能力在20°C至80°C之間
- 具有獨立的除氣功能 (Degas)
- 不銹鋼304槽和塗有油漆的外殼
- 符合消毒和衛生實驗室環境的要求
- 防滑腳和靈活的面接觸降低超聲波振動
- 自動保存最後的參數並在設備重新打開時調出
- LCD觸摸屏使操作簡單直觀且具有長達199分鐘的數字計時器

旋轉濃縮機 Strike 285



- 提供出色的分離、濃縮和純化解決方案
- Strike 280配備計時器功能，程序控制，自動提升
- 旋轉濃縮機的新入門級、安全性、效率和易用性的新標準
- 更安全的功能包括：超溫設置和保護，斷電時自動起升，實時監測蒸汽和冷卻水溫度